
FABORY



Schroefoog Staal Elektrolytisch verzinkt M10X40X15

Artikelnummer	17420.104.014
Merk	-
UBB	950370025997
UNSPSC	31161610
EAN	8712547008693
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	40 mm
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

Technische specificatie

d-D	M10
D	15
d2	8.85
Oogdiameter	15
L (mm)	40
P	1.5

Technische tekening

