FABORY



Stelschroef met zaaggleuf en afschuining DIN 551 Staal Elektrolytisch verzinkt 14H 10X25MM

Artikelnummer	20011.100.025
Merk	-
UBB	500648053808
UNSPSC	31161505
EAN	8717077277151
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	25 mm
Klasse	14H
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Point	Vlak
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-160
DIN	551
ISO	4766
NEN	1487

Technische specificatie

d-D	M10
D (mm)	7
dp	7
L (mm)	25
n	1.6
P	1.5

Technische tekening

