FABORY



Verzonken spaanplaatschroef met T-ster Staal Elektrolytisch verzinkt 3X40MM

Artikelnummer	29310.030.040
Merk	-
UBB	500645256321
UNSPSC	31161508
EAN	8717077076761
PKG. van 1000	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	3 mm
Lengte	40 mm
Aandraaivoorziening	T-ster
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Info	Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier.Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

Technische specificatie

D (mm)	3
dk	6
k	1.9

Technische tekening

L (mm)	40
Sleutel	10

