
FABORY



MAXXFAST Zelfborende pancilinderschroef met ttap® DIN ≈7504 M Roestvaststaal (RVS) A2 ST4,8X25MM

Artikelnummer	30385.048.025
Merk	-
UBB	500618357114
UNSPSC	31162400
EAN	8715494496841
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	4.8 mm
Lengte	25 mm
Toepassing (metaal)	Aluminium
Aandraaivoorziening	ttap®
Kopsoort	Pancilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadsoort	Plaatschroefdraad
Info	Alleen volle verpakkingen toegestaan.

Standaarden

DIN	≈7504-M
ISO	≈15481

Technische specificatie

D (mm)	4.8
dk	9.14
k	3.4
L (mm)	25
L1	6.5
No. ttap	25

Technische tekening

