
FABORY



Stelring met binnenzeskant stelschroef met kratereind DIN ≈705A Automatenstaal Elektrolytisch verzinkt met ISO 4029 14

Artikelnummer	37820.140.001
Merk	-
UBB	950356738969
UNSPSC	31161807
EAN	8715492771759
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	14 mm
Materiaalsoort	Automatenstaal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Info	Deze stelringen zijn uitgerust met binnenzeskant stelschroeven volgens ISO 4029 (DIN 916).Stelringen met d1 ≤ 70 zijn voorzien van één stelschroef, ringen met grotere diameter zijn voorzien van twee stelschroeven.met ISO 4029

Standaarden

DIN	≈705-A

Technische specificatie

b (js14)	12
d1	14
d2(h13)	25
d3	6
D (mm)	14

Technische tekening

FABORY

