FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Aluminium P40 M10X50

Artikelnummer	45010.100.050
Merk	-
UBB	950351729237
UNSPSC	31161620
EAN	8715492836007
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	50 mm
Klasse	P40
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Aluminium
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NEN	1568
DIN	933
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	50
P	1.5
s	17

Technische tekening

