FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Titanium Gr.2 M8X30

Artikelnummer	45910.080.030
Merk	-
UBB	952351310422
UNSPSC	31161620
EAN	8715492838810
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	30 mm
Klasse	Gr.2
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Titanium
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Titanium Grade 2 (3.7035) bevat een hoog percentage zuiver titanium, wat het uitstekend geschikt maakt voor toepassing in die extreem corrosieve milieus waar andere materialen zoals b.v. roestvaststaal het af laten weten.

Standaarden

ISO	4017
NEN	1568
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	30
P	1.25

Technische tekening

FABORY

