FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Messing CU2/CU3 M8X25

Artikelnummer	46010.080.025
Merk	-
UBB	950351739137
UNSPSC	31161620
EAN	8715492839794
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	25 mm
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Messing
Materiaalsoort Technisch	CU2/CU3
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-114
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	25
P	1.25
s	13

Technische tekening

