FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Messing CU2/CU3 Vernikkeld M6X35

Artikelnummer	46060.060.035
Merk	-
UBB	950351744996
UNSPSC	31161620
EAN	8715492840905
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	35 mm
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Messing
Materiaalsoort Technisch	CU2/CU3
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Vernikkeld
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NEN	1568
DIN	933
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M6
k	4
L (mm)	35
P	1
s	10

Technische tekening

