FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Messing CU2/CU3 Vernikkeld M8X70

Artikelnummer	46060.080.070
Merk	-
UBB	950351746488
UNSPSC	31161620
EAN	8715492841056
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	70 mm
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Messing
Materiaalsoort Technisch	CU2/CU3
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Vernikkeld
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
ISO	4017
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	70
P	1.25
s	13

Technische tekening

