FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Messing CU2/CU3 Vernikkeld M10X30

Artikelnummer	46060.100.030
Merk	-
UBB	950351746975
UNSPSC	31161620
EAN	8715492841100
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	30 mm
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Messing
Materiaalsoort Technisch	CU2/CU3
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Vernikkeld
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NEN	1568
ISO	4017
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	30
P	1.5
s	17

Technische tekening

