FABORY

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M5X55

Artikelnummer	51000.050.055
Merk	-
UBB	950351761719
UNSPSC	31161620
EAN	8715492250148
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	55 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	22
b (min.): L≤125mm	16
d-D	M5
k	3.5
L (mm)	55

Technische tekening



P	0.8
s	8