FABORY

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M6X150

Artikelnummer	51000.060.150
Merk	-
UBB	951351754381
UNSPSC	31161620
EAN	8715492250322
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	150 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	150

Technische tekening



P	1
s	10