FABORY

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M8X95

Artikelnummer	51000.080.095
Merk	-
UBB	500571243442
UNSPSC	31161620
EAN	8715494134217
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	95 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	95

Technische tekening



P	1.25
s	13