FABORY

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M8X210

Artikelnummer	51000.080.210
Merk	-
UBB	500571243517
UNSPSC	31161620
EAN	8715494134224
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	210 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	210

Technische tekening



P	1.25
s	13