FABORY

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M16X220

Artikelnummer	51000.160.220
Merk	-
UBB	951351758671
UNSPSC	31161620
EAN	8715492251459
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	220 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10

Technische tekening



L (mm)	220
P	2
s	24