FABORY

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M16X280

Artikelnummer	51000.160.280
Merk	-
UBB	951351759257
UNSPSC	31161620
EAN	8715492251503
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	280 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10

Technische tekening



L (mm)	280
P	2
s	24