FABORY

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M20X85

Artikelnummer	51000.200.085
Merk	-
UBB	953351481775
UNSPSC	31161620
EAN	8715492251688
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	85 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5

Technische tekening



L (mm)	85
P	2.5
s	30