FABORY

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M20X270

Artikelnummer	51000.200.270
Merk	-
UBB	500571246668
UNSPSC	31161620
EAN	8715494127424
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	270 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5

Technische tekening



L (mm)	270
P	2.5
s	30