FABORY

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M22X90

Artikelnummer	51000.220.090
Merk	-
UBB	951351762129
UNSPSC	31161620
EAN	8715492251862
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M22
Lengte	90 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	56
b (min.): L200mm	69
b (min.): L≤125mm	50
d-D	M22
k	14

Technische tekening



L (mm)	90
P	2.5
s	32