FABORY

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M22X150

Artikelnummer	51000.220.150
Merk	-
UBB	951351762798
UNSPSC	31161620
EAN	8715492251916
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M22
Lengte	150 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	56
b (min.): L200mm	69
b (min.): L≤125mm	50
d-D	M22
k	14

Technische tekening



L (mm)	150
P	2.5
s	32