FABORY

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M24X280

Artikelnummer	51000.240.280
Merk	-
UBB	500571234607
UNSPSC	31161620
EAN	8715494127721
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	280 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15

Technische tekening



L (mm)	280
P	3
s	36