FABORY

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M24X360

Artikelnummer	51000.240.360
Merk	-
UBB	500571235026
UNSPSC	31161620
EAN	8715494541251
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	360 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15

Technische tekening



L (mm)	360
P	3
s	36