FABORY

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M33X230

Artikelnummer	51000.330.230
Merk	-
UBB	500571236016
UNSPSC	31161620
EAN	8715494125390
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M33
Lengte	230 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ISO	4014
DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	78
b (min.): L200mm	91
b (min.): L≤125mm	72
d-D	M33
k	21

Technische tekening



L (mm)	230
P	3.5
s	50