FABORY

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M36X180

Artikelnummer	51000.360.180
Merk	-
UBB	951351768324
UNSPSC	31161620
EAN	8715492252678
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M36
Lengte	180 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	84
b (min.): L200mm	97
b (min.): L≤125mm	78
d-D	M36
k	22.5

Technische tekening



L (mm)	180
P	4
s	55