FABORY

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M36X200

Artikelnummer	51000.360.200
Merk	-
UBB	951351768571
UNSPSC	31161620
EAN	8715492252692
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M36
Lengte	200 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	84
b (min.): L200mm	97
b (min.): L≤125mm	78
d-D	M36
k	22.5

Technische tekening



L (mm)	200
P	4
s	55