

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M45X150

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 51000.450.150 |
| Merk | - |
| UBB | 500571236503 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715494125444 |
| PKG. van 5 | Alleen volledige verpakkingen |

Technische parameters

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Diameter | M45 |
| Lengte | 150 mm |
| Klasse | Min.50 |
| Aandraaivoorziening | Zeskant |
| Kopsoort | Zeskantkop |
| Materiaalsoort | Roestvaststaal |
| Materiaalsoort Technisch | A2 |
| Draadrichting | Rechts |
| Draadsoort | Metrische schroefdraad |

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

| | |
|------|------------|
| ASME | B18.2.3.1M |
| NEN | 1555 |
| ISO | 4014 |
| DIN | 931 |
| NF | E25-112 |

Technische specificatie

| | |
|---------------------------|-----|
| b (min.): 125mmL≤200mm | 102 |
| b (min.): L200mm | 115 |
| b (min.): L≤125mm | 96 |
| d-D | M45 |
| k | 28 |

Technische tekening



L (mm) 150

P 4.5

s 70