FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M3X6

Artikelnummer	51010.030.006
Merk	-
UBB	951351782002
UNSPSC	31161620
EAN	8715492255181
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	6 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-114
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M3
k	2
L (mm)	6
P	0.5
s	5.5

Technische tekening

