FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M4X5

Artikelnummer	51010.040.005
Merk	-
UBB	500571250777
UNSPSC	31161620
EAN	8715494122542
PKG. van 1000	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	5 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

DIN	933
ISO	4017
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M4
k	2.8
L (mm)	5
P	0.7
s	7

Technische tekening

