FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M6X14

Artikelnummer	51010.060.014
Merk	-
UBB	951351784081
UNSPSC	31161620
EAN	8715492255617
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	14 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NF	E25-114
NEN	1568
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M6
k	4
L (mm)	14
P	1
s	10

Technische tekening

