FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M6X70

Artikelnummer	51010.060.070
Merk	-
UBB	950351774928
UNSPSC	31161620
EAN	8715492255730
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	70 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M6
k	4
L (mm)	70
P	1
s	10

Technische tekening

