FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M6X80

Artikelnummer	51010.060.080
Merk	-
UBB	950351775008
UNSPSC	31161620
EAN	8715492255754
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	80 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
ISO	4017
DIN	933
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M6
k	4
L (mm)	80
P	1
s	10

Technische tekening

