FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M8X45

Artikelnummer	51010.080.045
Merk	-
UBB	950351775917
UNSPSC	31161620
EAN	8715492255877
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	45 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4017
DIN	933
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	45
P	1.25
s	13

Technische tekening

