FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M8X100

Artikelnummer	51010.080.100
Merk	-
UBB	951351785153
UNSPSC	31161620
EAN	8715492255976
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	100 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NEN	1568
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	100
P	1.25
s	13

Technische tekening

