FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M10X75

Artikelnummer	51010.100.075
Merk	-
UBB	955351208108
UNSPSC	31161620
EAN	8715492256140
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	75 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

DIN	933
NEN	1568
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	75
P	1.5
s	17

Technische tekening

