FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M10X80

Artikelnummer	51010.100.080
Merk	-
UBB	950351777814
UNSPSC	31161620
EAN	8715492256157
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	80 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
ISO	4017
NEN	1568
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	80
P	1.5
s	17

Technische tekening

