FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M10X150

Artikelnummer	51010.100.150
Merk	-
UBB	951351786557
UNSPSC	31161620
EAN	8715492256225
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	150 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
ISO	4017
NEN	1568
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	150
P	1.5
s	17

Technische tekening

