FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M12X75

Artikelnummer	51010.120.075
Merk	-
UBB	500571238665
UNSPSC	31161620
EAN	8715494125581
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	75 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	75
P	1.75
s	19

Technische tekening

