FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M12X85

Artikelnummer	51010.120.085
Merk	-
UBB	500621783843
UNSPSC	31161620
EAN	8715494510783
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	85 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-114
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	85
P	1.75
s	19

Technische tekening

