FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M16X35

Artikelnummer	51010.160.035
Merk	-
UBB	950351780602
UNSPSC	31161620
EAN	8715492256638
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	35 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
ISO	4017
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M16
k	10
L (mm)	35
P	2
s	24

Technische tekening

