FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M16X50

Artikelnummer	51010.160.050
Merk	-
UBB	950351780941
UNSPSC	31161620
EAN	8715492256669
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	50 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-114
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M16
k	10
L (mm)	50
P	2
s	24

Technische tekening

