FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M16X100

Artikelnummer	51010.160.100
Merk	-
UBB	950351781691
UNSPSC	31161620
EAN	8715492256751
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	100 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
NF	E25-114
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M16
k	10
L (mm)	100
P	2
s	24

Technische tekening

