FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M18X35

Artikelnummer	51010.180.035
Merk	-
UBB	951351789528
UNSPSC	31161620
EAN	8715492256812
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Lengte	35 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-114
ISO	4017
NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M18
k	11.5
L (mm)	35
P	2.5
s	27

Technische tekening

