FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M20X35

Artikelnummer	51010.200.035
Merk	-
UBB	950351781857
UNSPSC	31161620
EAN	8715492256928
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	35 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	35
P	2.5
s	30

Technische tekening

