FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M22X40

Artikelnummer	51010.220.040
Merk	-
UBB	500571241040
UNSPSC	31161620
EAN	8715494122696
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M22
Lengte	40 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M22
k	14
L (mm)	40
P	2.5
s	32

Technische tekening

