FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M22X110

Artikelnummer	51010.220.110
Merk	-
UBB	500571241388
UNSPSC	31161620
EAN	8715494120388
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M22
Lengte	110 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NEN	1568
DIN	933
ISO	4017
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M22
k	14
L (mm)	110
P	2.5
s	32

Technische tekening

