FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M22X130

Artikelnummer	51010.220.130
Merk	-
UBB	500571241537
UNSPSC	31161620
EAN	8715494120401
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M22
Lengte	130 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
NEN	1568
ISO	4017
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M22
k	14
L (mm)	130
P	2.5
s	32

Technische tekening

