FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M30X80

Artikelnummer	51010.300.080
Merk	-
UBB	951351795889
UNSPSC	31161620
EAN	8715492257413
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	80 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NEN	1568
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M30
k	18.7
L (mm)	80
P	3.5
s	46

Technische tekening

