FABORY



Zeskanttapbout met zaaggleuf DIN ≈933 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M4X10

Artikelnummer	51012.040.010
Merk	-
UBB	952351892064
UNSPSC	31161620
EAN	8715492257635
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	10 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant met zaaggleuf
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	≈933

Technische specificatie

d-D	M4
k	2.8
L (mm)	10
n	1
P	0.7
s	7

Technische tekening

