FABORY



Zeskanttapbout met zaaggleuf DIN ≈933 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M5X16

Artikelnummer	51012.050.016
Merk	-
UBB	952351892221
UNSPSC	31161620
EAN	8715492257659
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	16 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant met zaaggleuf
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	≈933

Technische specificatie

d-D	M5
k	3.5
L (mm)	16
n	1.2
P	0.8
s	8

Technische tekening

